



Tehokylmävoitelutiiviste HPC VEG, Sisältö: 200l



Tilauksetiedot

Tilausnumero	084265 200
GTIN	2050001741936
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

HPC-kylmävoiteluainetiiviste on esteripohjainen, soveltuu sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön ja korkeapaineelle, ei sisällä amiineja. Pitää työstökoneet ja linsit puhtaina.

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluainetiiviste **vaativaan käyttöön**. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.

Etu:

Tiivisteet ovat **ruosteelta suojaavia**, maalipintaa säästäviä, **terveydelle vaarattomia**, **bakteerisuojattuja** sekä ihoystävällisiä.

Parantavat **työkalujen käyttöikää**, **leikkuutehoa** ja **pinnanlaatua**. **Kloorittomia** – ei haitallisia kaasuja, **ympäristöä säästäviä**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen - sopii **kaikkiin lastuamistöihin** (sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, kalvinta, **sahaus**, hionta). Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja. Tavallinen **sekoitussuhde 1: 20**, erittäin koville materiaaleille ja jaloteräkselle sekoitussuhde 1 : 10 – 1 : 15.

Huomautus:

Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta. Ne sopivat erittäin hyvin muihin Jokisch-tuotteisiin (ei liimajäämiä) ja niitä voidaan käyttää hydraulikka- ja vaihteistoöljyinä.

Malli: Tynnyri

Sisältö: 200 l

Tekninen kuvaus

Väri	keltainen-ruskea
Malli	Tynnyri
Kinemaattinen viskositeetti	77 mm ² /s
Säilytyslämpötila	5 - 40 °C
Sisältö	200 l
Tuotetyppi	Jäähdytysvoiteluaine

Tarvikkeet

Tynnyripumppu	084355
---------------	--------