



## Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-F 63, Kiinnitys-Ø D1: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307518 6
GTIN	2050001653352
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Ballufchip-poraus.

#### Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

#### Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302180, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

#### Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Ulkonema A-mitta: 70 mm

Ø D<sub>2</sub>: 26 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 24 mm

Säätöalue V: 10 mm

kierre M: M5

### Tekninen kuvaus

L <sub>3</sub>	24 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	6 mm
kierre M	M5
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	26 mm
Ulko- $\varnothing$ D	50 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-F 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	F
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurna muovi Tapin $\varnothing$ 6 mm	343720 6
---	----------