

**Garant****ER-pienoiskiinnitysmutteri, ER-holkeille: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309650 11
GTIN	4045197292117
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.

· **Karkaistu ja joka puolelta hiottu.**

**Sopii:**

**ER-kiristysholkki-istukka mini** nro 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Tekninen kuvaus**

Kierre	M13×0,75
ER-holkeille	11 mm
Suurin kiristysmomentti	25 Nm
Kokonaispituus L	12 mm
Ulko-Ø D	16 mm
Standardi	DIN 6499
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>

Lastuamisstrategia

HSC

Tuotetyyppi

Kivistysmutteri