

**FAHRION®**  
FAHRENDEN WERKZEUGE**Tiivistysrenkas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P, DI32, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309668 4
GTIN	2050001705211
Tuoteluokka	34F

**Kuvaus****Malli:****Mini** = kaikki koot "M", erittäin kapea rakenne.**MiniSchlank** = koko "MS", erittäin superkapea rakenne.**Kartio** = kaikki koot "C".**Vakio** = kaikki muut koot.Vulkanisoidut **korkeapainetiivistysrenkaat** 80 baariin asti.

0,5 mm kiristys-Ø:n sovitus (+ 0,4 / - 0,1).

**Sopii:**

ER-kiristysmutterit CP nro 309665 koko 32DI.

**Huomautus:****FAHRION-järjestelmän** tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

· **Tiivistysrenkaat yli 0,5 mm tilauksesta.**· **Tiivistysrenkaat DI40 tilauksesta.****Ei sovellu muihin tiivistysrenkasjärjestelmiin!****Tekninen kuvaus**

Kiinn.Ø	4 mm
---------	------

Sarja	Centro P
Tyyppi	D132
Ulko-Ø D	26,2 mm
Korkeus L	2 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukan tarvikkeet