



ER-kiristysmutteri CENTRO P Vakio, Tyyppi CP ER:lle: 16MS



Tilaustiedot

Tilausnumero	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Tuoteluokka	34F

Kuvaus

Malli:

Trapetsikierre suuren kiinnitysvoiman tuottamiseksi. Erikoispitkä ER-kiristysmutterin kaksoisohjain. ER-kiristysmutterit

Pinnoitus vähentää **kitkaa**.

Mini = kaikki koot **"M"**, erittäin kapea rakenne.

MiniSchlank = koko **"MS"**, erittäin superkapea rakenne.

Kartio = kaikki koot **"C"**.

Vakio = kaikki muut koot.

ER-kiristysmutteri CP, **ei sovellu tiivistysrenkaille HP.**

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholki-istukka HDC.

Erikoistarvike:

Tiivistysrenkaat nro 309666 – 309668, ER-tarkkuuskiristysholkit nro 308878 - 308992, kiristysavaimet nro 309754 – 309756, HP-kiristysholkit nro 309365 - 309379.

Huomautus:

FAHRION-järjestelmän tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholki-istukkaan CENTRO P. Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Kiinnitysalue: 1 - 10 mm

Kokonaispituus L: 20,9 mm

Ulko-Ø D: 22 mm

Suurin kiristysmomentti: 30 Nm
Kierre: Tr20×1

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	1 - 10 mm
Kokonaispituus L	20,9 mm
Suurin kiristysmomentti	30 Nm
Ulko-Ø D	22 mm
Sarja	Centro P
Kierre	Tr20×1
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri