



ER-kiristysmutteri CENTRO P tiivistysrenkaille HP, Tyyppi CP ER:lle: 32DI



Tilaustiedot

Tilausnumero	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Tuoteluokka	34F

Kuvaus

Malli:

Mini = kaikki koot **"M"**, erittäin kapea rakenne.

MiniSchlank = koko **"MS"**, erittäin superkapea rakenne.

Kartio = kaikki koot **"C"**.

Vakio = kaikki muut koot.

ER-kiristysmutteri CP, **tiivistysrenkaille HP.**

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholkki-istukka HDC.

Huomautus:

FAHRION-järjestelmän tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P. Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Kiinnitysalue: 2 - 20 mm

Kokonaispituus L: 30,1 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

Suurin kiristysmomentti: 140 Nm

Kierre: Tr40x1,5

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	2 - 20 mm
Suurin kiristysmomentti	140 Nm
Kokonaispituus L	30,1 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Sarja	Centro P
Kierre	Tr40×1,5
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 6 mm	309668 6
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 15 mm	309668 15
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 5 mm	309668 5
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 12 mm	309668 12
CP-pyöräavain momenttiavaimen Tyyppi 32	309756 32
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 19 mm	309668 19
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 4 mm	309668 4
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 16 mm	309668 16
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 7 mm	309668 7
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 13 mm	309668 13
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 20 mm	309668 20

Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 18 mm	309668 18
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 9 mm	309668 9
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 11 mm	309668 11
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 8 mm	309668 8
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 2 mm	309668 2
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 3 mm	309668 3
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 10 mm	309668 10
CP-pyöräavain Tyyppi 32	309754 32
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 17 mm	309668 17
Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 14 mm	309668 14