



Teholeikkuutahna, klooriton, Sisältö: 750g



Tilaustiedot

Tilausnumero	084160 750
GTIN	2050000966026
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Lastuamistahnat erityiskohteisiin. Helppo käyttää (kastaminen tai sively). Kiinnittyy terään ja muuttuu nestemäiseksi vasta terää käytettäessä, hyvä voitelukyky ja paineensieto. Pehmeä lastuamistahna.

Etu:

Parantavat **työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia** – ei haitallisia kaasuja, **ympäristöä säästäviä**.

Käyttö:

Yleiskäyttöön, **kierteitys, kalvinta, jyrsintä ja sahaus**. Välttämätön työstettäessä **vaikeasti lastuttavia** materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia materiaaleja.

Tekninen kuvaus

Väri	ruskea
itsesyttymislämpötila	320 °C
leimahduslämpötila	250 °C
Malli	Purkki
Muoto	Tahna
Säilytyslämpötila	5 - 40 °C

Sisältö	0,75 l
Tuotetyyppi	Leikkuuöljy/hiomaöljy