

Garant**ER-pienoiskiinnitysmutteri, ER-holkeille: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309650 16
GTIN	4045197292124
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.

· **Karkaistu ja joka puolelta hiottu.**

Sopii:

ER-kiristysholkki-istukka mini nro 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Tekninen kuvaus

Kierre	M19×1
Suurin kiristysmomentti	35 Nm
ER-holkeille	16 mm
Kokonaispituus L	18 mm
Ulko-Ø D	22 mm
Standardi	DIN 6499
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri