

**FAHRION®**  
FAHRION®**Tiivistysrenkas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P, DI32, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309668 5      |
| GTIN         | 2050001705228 |
| Tuoteluokka  | 34F           |

**Kuvaus****Malli:****Mini** = kaikki koot "M", erittäin kapea rakenne.**MiniSchlank** = koko "MS", erittäin superkapea rakenne.**Kartio** = kaikki koot "C".**Vakio** = kaikki muut koot.Vulkanisoidut **korkeapainetiivistysrenkaat** 80 baariin asti.

0,5 mm kiristys-Ø:n sovitus (+ 0,4 / - 0,1).

**Sopii:**

ER-kiristysmutterit CP nro 309665 koko 32DI.

**Huomautus:****FAHRION-järjestelmän** tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

· **Tiivistysrenkaat yli 0,5 mm tilauksesta.**· **Tiivistysrenkaat DI40 tilauksesta.****Ei sovellu muihin tiivistysrenkasjärjestelmiin!****Tekninen kuvaus**

|         |      |
|---------|------|
| Kiinn.Ø | 5 mm |
|---------|------|

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Sarja       | Centro P                          |
| Tyyppi      | D132                              |
| Ulko-Ø D    | 26,2 mm                           |
| Korkeus L   | 2 mm                              |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukan tarvikkeet |