



## ER-kiristysmutteri CENTRO P tiivistysrenkaille HP, Tyyppi CP ER:lle: 40DI



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Tuoteluokka	34F

### Kuvaus

**Malli:**

**Mini** = kaikki koot **"M"**, erittäin kapea rakenne.

**MiniSchlank** = koko **"MS"**, erittäin superkapea rakenne.

**Kartio** = kaikki koot **"C"**.

**Vakio** = kaikki muut koot.

ER-kiristysmutteri CP, **tiivistysrenkaille HP.**

**Sopii:**

FAHRION ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholkki-istukka HDC.

**Huomautus:**

**FAHRION-järjestelmän** tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P. Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Kiinnitysalue: 3 - 26 mm

Kokonaispituus L: 34,8 mm

Ulko-Ø D: 63 mm

Suurin kiristysmomentti: 200 Nm

Kierre: Tr50x1,5

## Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	200 Nm
Kokonaispituus L	34,8 mm
Kiinnitysalue	3 - 26 mm
Ulko-Ø D	63 mm
Sarja	Centro P
Kierre	Tr50×1,5
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri