

**ER-kiristysmutterin tiivisterengas, ER 40, Kiinnitys-Ø d: 21 mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309645 21     |
| GTIN         | 7640128495697 |
| Tuoteluokka  | 39Z           |

**Kuvaus****Sopii:**

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621.

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Huomautus:**

- **Kiinnitysalue = nimellismitta – 0,5 mm.**
- **Kiinnitys-Ø 1 mm nouseva.**
- **Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa!**
- **Soveltuu 80 baariin asti.**
- **Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.**

**Tekninen kuvaus**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kiinnitys-Ø d  | 21 mm     |
| Tyyppi         | ER 40     |
| Sarjan sisältö | 23        |
| Ulko-Ø D       | 33,5 mm   |
| Tuotetyyppi    | Tiivistys |

