



Hydraulikiristysistukka pitkä, kapea, HSK-A 63 A = 150, Kiinnitys-Ø D1: 12 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307522 12
GTIN	2050001653451
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Ballufchip-poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Väliholkit nro 302135 – 302180, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Ø D₂: 32 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

L₂: 105 mm

Säätöalue V: 10 mm

kierre M: M6

Sopiva kavennusholkki: 302135; 302140

Tekninen kuvaus

kierre M	M6
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm

Ø D ₂	32 mm
Sopiva kavennusholkki	302135; 302140
L ₂	105 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 150
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302135 8
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302140 6
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302140 5
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302135 5
Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 12 mm	343720 12
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302135 3
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302140 4
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302140 8
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302135 6
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302140 3
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302135 4

