

Garant**ER-pienoiskiinnitysmutteri, ER-holkeille: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309650 25
GTIN	4045197292148
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.

· **Karkaistu ja joka puolelta hiottu.**

Sopii:

ER-kiristysholkki-istukka mini nro 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Tekninen kuvaus

ER-holkeille	25 mm
Kokonaispituus L	21 mm
Kierre	M30×1
Suurin kiristysmomentti	45 Nm
Ulko-Ø D	35 mm
Standardi	DIN 6499
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Lastuamisstrategia

HSC

Tuotetyyppi

Kivistysmutteri