



## Teholeikkuöljyvahto, klooriton, Sisältö: 0,4l



### Tilaustiedot

Tilausnumero	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Tuoteluokka	08J

### Kuvaus

#### Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön. Sekoittamista normaalin mineraalileikkuuöljyn kanssa ei suositella (ei vesiliukoisen öljyn kanssa).

#### Etu:

Parantavat **työkalujen käyttöikä, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia** – ei haitallisia kaasuja, **ympäristöä säästäviä.**

#### Käyttö:

Soveltuu yleisesti **lastuamistöihin** (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä **muovaukseen**. Välttämätön työstettäessä **vaikeasti lastuttavia materiaaleja**, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkelseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti **värimetalleille.**

**Erittäin pitävä leikkuuöljyvahto** levitettäväksi huolellisesti työstettävälle pinnalle. Rikitön ja mineraaliöljytön, tarkasti annosteltava, vedellä poistettava.

### Tekninen kuvaus

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07 huomio
Vaarallisen aineen tunnus	GHS02: Liekki

Vaarallisten aineiden luokka	2.1
Malli	Aerosolitölkki
veteenliukenevuus	liukeneva
kiehumispiste	-24 °C
itsesyttymislämpötila	235 °C
Suihkutus pää	Smart Straw
Väri	vaaleankeltainen
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Sisältö	0,4 l
Tuotetyyppi	Leikkuuöljy/hiomaöljy