


FAHRION®
FAHRION® QUALITÄTSWERKZEUGE**ER-kiristysmutteri CENTRO P Vakio, Tyyppi CP ER:lle: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309655 25
GTIN	2050001704863
Tuoteluokka	34F

Kuvaus**Malli:**

Mini = kaikki koot "M", erittäin kapea rakenne.

MiniSchlank = koko "MS", erittäin superkapea rakenne.

Kartio = kaikki koot "C".

Vakio = kaikki muut koot.

Trapetsikierre suuren kiinnitysvoiman tuottamiseksi. Erikoispitkä ER-kiristysmutterin kaksoisohjain. ER-kiristysmutterit

Pinnoitus vähentää **kitkaa**.

ER-kiristysmutteri CP, **ei sovellu tiivistysrenkaille HP.**

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholkki-istukka HDC.

Erikoistarvike:

Tiivistysrenkaat nro 309666 – 309668, ER-tarkkuuskiristysholkit nro 308878 - 308992, kiristysavaimet nro 309754 – 309756, HP-kiristysholkit nro 309365 - 309379.

Huomautus:

FAHRION-järjestelmän tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P. Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	2 - 16 mm
Kokonaispituus L	25,6 mm
Suurin kiristysmomentti	90 Nm
Ulko-Ø D	40 mm
Sarja	Centro P
Kierre	Tr32×1,5
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

CP-pyörävain momenttiavaimeen Tyyppi 25	309756 25
CP-pyörävain Tyyppi 25	309754 25