


Garant**ER-mini-kiristysmutteri tiivistysrenkasiin, ER-holkeille: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309652 16
GTIN	4045197645715
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.

· **Karkaistu ja joka puolelta hiottu.**

Sopii :

ER-kiristysholkki-istukka mini nro 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Lastuamisstrategia: HSC

Kokonaispituus L: 22,5 mm

Ulko-Ø D: 22 mm

Kierre: M19×1

Suurin kiristysmomentti: 35 Nm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	22,5 mm
Suurin kiristysmomentti	35 Nm
Kierre	M19×1
ER-holkeille	16 mm
Ulko-Ø D	22 mm

Standardi	DIN 6499
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri