


**Garant****ER-mini-kiristysmutteri tiivistysrenkasiin, ER-holkeille: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309652 20
GTIN	4045197645722
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.

· **Karkaistu ja joka puolelta hiottu.**

**Sopii :**

**ER-kiristysholkki-istukka mini** nro 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Lastuamisstrategia: HSC

Kokonaispituus L: 24 mm

Ulko-Ø D: 28 mm

Kierre: M24×1

Suurin kiristysmomentti: 40 Nm

**Tekninen kuvaus**

Suurin kiristysmomentti	40 Nm
ER-holkeille	20 mm
Kierre	M24×1
Kokonaispituus L	24 mm
Ulko-Ø D	28 mm

Standardi	DIN 6499
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri