


Garant**ER-mini-kiristysmutteri tiivistysrenkasiin, ER-holkeille: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309652 25
GTIN	4045197645739
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.

· **Karkaistu ja joka puolelta hiottu.**

Sopii :

ER-kiristysholkki-istukka mini nro 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Lastuamisstrategia: HSC

Kokonaispituus L: 25 mm

Ulko-Ø D: 35 mm

Kierre: M30×1

Suurin kiristysmomentti: 45 Nm

Tekninen kuvaus

Kierre	M30×1
Suurin kiristysmomentti	45 Nm
Kokonaispituus L	25 mm
ER-holkeille	25 mm
Ulko-Ø D	35 mm

Standardi	DIN 6499
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri