

FAHRION®
PRÄZISION**CP-tiivistysrenkas, DI25, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 16 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309667 16
GTIN	2050001705181
Tuoteluokka	34F

Kuvaus**Malli:**

Vulkanoidut tiivistysrenkaat 80 baariin saakka.
0,5 mm:n kiinnitys-Ø:n väli (+0,4 / -0,1).

Sopii :

ER-kiristysmutterit CP nro 309665 koko 25DI.

Huomautus:

Ei sovellu muihin tiivistysrenkasjärjestelmiin!

FAHRION-järjestelmän tyypin CP ER-kiristysmutterit ja tyypin HP tiivistysrenkaat eivät sovi muihin järjestelmiin!

- **Tiivisterenkaat 0,5 mm:n välein pyynnöstä.**
- **Tiivisterenkaat nroon 309665 DI40 pyynnöstä.**

Ulko-Ø D: 20,2 mm

Korkeus L: 2 mm

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	16 mm
Sarja	Centro P
Tyyppi	DI25
Ulko-Ø D	20,2 mm

Korkeus L

2 mm