



Teholeikkuöljy, klooriton Alpha 93, Sisältö: 0,3l



Tilaustiedot

Tilausnumero	084210 0,3
GTIN	2050000966040
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön. Sekoittamista normaalin mineraalileikkuuöljyn kanssa ei suositella (ei vesiliukoisen öljyn kanssa).

Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Etu:

Parantavat **työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa** ja **pinnanlaatua. Kloorittomia** – ei haitallisia kaasuja, **ympäristöä säästäviä.**

Käyttö:

Soveltuu yleisesti **lastuamistöihin** (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä **muovaukseen**. Välttämätön työstettäessä **vaikeasti lastuttavia materiaaleja**, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkelseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti **värimetalleille.**

Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

Tekninen kuvaus

Vaarallisen aineen tunnus	GHS02: Liekki
Malli	Aerosolitölkki

kiehumispiste	-44 °C
Vaarallisten aineiden luokka	2.1
Suihkutuspää	Vakio
Väri	vaaleankeltainen
itsesyttymislämpötila	365 °C
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Sisältö	0,3 l
Tuotetyyppi	Leikkuuöljy/hiomaöljy