



## Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste ja sahaöljy CBF, Sisältö: 5l



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 084241 5      |
| GTIN         | 2050001676238 |
| Tuoteluokka  | 08J           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa**, kylmävoiteluainetiiviste **vaativaan käyttöön**. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.

Huipputehokas kylmävoiteluainetiiviste **sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön** (IKZ) ja korkeapaineelle.

#### Etu:

Parantavat **työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia** – ei haitallisia kaasuja, **ympäristöä säästäviä**.

Tiivisteet ovat **ruosteelta suojaavia**, maalipintaa säästäviä, **terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja** sekä ihoystävällisiä.

#### Käyttö:

Yleiskäyttöinen - sopii **kaikkiin lastuamistöihin** (sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, kalvinta, **sahaus**, hionta). Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja. Tavallinen **sekoitussuhde 1: 20**, erittäin koville materiaaleille ja jaloteräkselle sekoitussuhde 1 : 10 – 1 : 15.

#### Huomautus:

Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Malli                       | Kanisteri             |
| Väri                        | vaaleanruskea         |
| Kinemaattinen viskositeetti | 41 mm <sup>2</sup> /s |
| Säilytyslämpötila           | 5 - 40 °C             |
| Sisältö                     | 5 l                   |
| Tuotetyyppi                 | Jäähdytysvoiteluaine  |
| Refraktometrin arvo         | 2                     |