

 Mahr

Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta., Mittausalue: 800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412750 800
GTIN	2050001060303
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Kevytrakenteiset työpajatyöntömitat; mittauskärjet ja V-johde.

parallaksiton lukema.

Kisko ja luisti alumiinia. 50% painoetu. Kulutusta kestävä ja naarmuntumaton kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).

Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Nonius, selkeä asteikko ja sisämittausasteikko. Luisti liikkuu kevyesti ja tarkasti.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Luentaosien malli	mattakromattu
Paino	1,6 kg
Leukapituus	150 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Lukema	0,02 mm
Mittausalue	0 - 800 mm
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Pinta	kovaeloksoitu

Jaotus	1/50 mm
virheraja	0,07 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000