



## Digitaalinen työntömitta TESA TWIN-CAL, Mittausalue: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	412766 200
GTIN	7630041106152
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

**Malli:**

Suuri, hyväkontrastinen näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Yli 12000 tunnin käyttöaika, valmiustila 10 minuutin ja automaattinen sammutus 2 tunnin jälkeen. ABS-mittaustila, integroitu TLC-liitäntä tiedonsiirtoon. Sormipyörä.

**Käyttö:**

Ulko-, sisä-, porras- ja syvyysmittaukset.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää pariston nro 081560 CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498918, radiolaite nro 498921 koko BT.

### Tekninen kuvaus

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Sormipyörä	kyllä
Automaattinen sammutus	kyllä
Kalibrointi	A1
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
LCD-näytön merkkikorkeus	11 mm
Käyttöaika	12000 h

Leukapituus	50 mm
Stand-by-kytkentä	kyllä
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 200 mm
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Paristotyyppi	Nappiparisto
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kansainvälinen rakenneko	CR2032
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	TESA Link Connector TLC
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Datakaapeli TLC, 2 m Tyypäi D	498918 D
Datakaapeli TLC, 2 m Tyypäi USB	498918 USB
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyypäi	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyypäi	498975