

Mahr**Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta., Mittausalue: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412750 1000
GTIN	2050001060310
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Kevytrakenteiset työpajatyöntömitat; mittauskärjet ja V-johde.

parallaksiton lukema.

Kisko ja luisti alumiinia. 50% painoetu. Kulutusta kestävä ja naarmuntumaton kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).

Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Nonius, selkeä asteikko ja sisämittausasteikko. Luisti liikkuu kevyesti ja tarkasti.

Tekninen kuvaus

Luentaosien malli	mattakromattu
Lukema	0,02 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Paino	1,75 kg
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu
Mittausalue	0 - 1000 mm
Kalibrointi	A1
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Pinta	kovaeloksoitu
Leukapituus	150 mm

Jaotus	1/50 mm
virheraja	0,08 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000