



Leukojen sorvausrenkas, Ulko-/sisä-Ø: 215/135mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	315900 215/135
GTIN	4019208059488
Tuoteluokka	38L

Kuvaus

Malli:

Rungossa on **muottiintaottu kierukkalevy**, jota voidaan kiertää rungonkehällä olevasta pyällyksestä. Kierukkalevy liikuttaa kolmea **kääntyvää** säätöleukaa portaattomasti sisään- ja ulospäin. Ulkosorvausta varten säätöleukojen tartuntaruuvit asetetaan sorvin istukan päällileukojen porauksiin ja istukka kiristetään. **Istukka on ulkosorvauksessa samassa asennossa (esikiristys) kuin työkappaletta myös myöhemmin työstettäessä.**

Kuvateksti:

säätöleuat
pyällyys
runko kierukkalevyllä
päällileuat
ripustusruuvi

Käyttö:

Pehmeiden päällileukojen **tarkoituksenmukaiseen sisä- ja ulkosorvaukseen** sorvausistukoissa. Soveltuu myös karkaistujen päällileukojen **hiontaan ja viimeistelyyn karan pyöriessä.**

Tekninen kuvaus

Soveltuu sorvinstukoihin Ø:aan saakka	250 mm
Ripustusalueen Ø asento A	215 - 285 mm
sisä-Ø	135 mm
Paino	5 kg
Ripustusalueen Ø asento J	70 - 140 mm
Ulko-Ø	215 mm
Tuotetyyppi	Leukojen avaamisregas