

**Mahr****Digitaalinen työntömitta IP67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412742 200
GTIN	4059192002244
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö. Induktiivinen, vedenpitävä mittaussjärjestelmä. REFERENCE-mittaussjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Mittauspinnat on hienohierretty. Kulmikas syvyysmitta.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

**Tekninen kuvaus**

Käyttöaika	n. 3 vuotta
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Ohjaus	Korotetut liukupinnat
Leukapituus	50 mm
Automaattinen sammutus	kyllä
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Standardi	ISO 13385

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Kalibrointi	A1
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 200 mm
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2

Paristokotelon kansi	412235
Liitäntäkaapeli-simplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Liitäntäkaapeli-simplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2