



Leukojen sorvausrenkas, Ulko-/sisä-Ø: 244/162mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	315900 244/162
GTIN	4019208059495
Tuoteluokka	38L

Kuvaus

Malli:

Rungossa on **muottiintaottu kierukkalevy**, jota voidaan kiertää rungonkehällä olevasta pyällyksestä. Kierukkalevy liikuttaa kolmea **kääntyvää** säätöleukaa portaattomasti sisään- ja ulospäin. Ulkosorvausta varten säätöleukojen tartuntaruuvit asetetaan sorvin istukan päällileukojen porauksiin ja istukka kiristetään. **Istukka on ulkosorvauksessa samassa asennossa (esikiristys) kuin työkappaletta myös myöhemmin työstettäessä.**

Kuvateksti:

säätöleuat
pyällys
runko kierukkalevyllä
päällileuat
ripustusruuvi

Käyttö:

Pehmeiden päällileukojen **tarkoituksenmukaiseen sisä- ja ulkosorvaukseen** sorvausistukoissa. Soveltuu myös karkaistujen päällileukojen **hiontaan ja viimeistelyyn karan pyöriessä.**

Tekninen kuvaus

Ripustusalueen Ø asento J	100 - 175 mm
Paino	6 kg
Ripustusalueen Ø asento A	240 - 360 mm
Ulko-Ø	244 mm
Soveltuu sorvinistukoihin Ø:aan saakka	250 mm
sisä-Ø	162 mm
Tuotetyyppi	Leukojen avaamisregas