

Mahr**Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta., Mittausalue: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412750 2000
GTIN	
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Kevytrakenteiset työpajatyöntömitat; mittauskärjet ja V-johde.

parallaksiton lukema.

Kisko ja luisti alumiinia. 50% painoetu. Kulutusta kestävä ja naarmuntumaton kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).

Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Nonius, selkeä asteikko ja sisämittausteikkokko. Luisti liikkuu kevyesti ja tarkasti.

Tekninen kuvaus

Pinta	kovaeloksoitu
Kalibrointi	A1
Lukema	0,02 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu
Mittausalue	0 - 2000 mm
Leukapituus	150 mm
Luentaosien malli	mattakromattu
Sisämittauskärjen Ø	30 mm
Paino	2,5 kg

Jaotus	1/20 mm
virheraja	0,16 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 2000 mm

021000 2000