



## Digitaalinen muovityöntömitta digiMax®, Mittausalue: 150 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	412830 150
GTIN	4010995294229
Tuoteluokka	46P

### Kuvaus

#### Malli:

Metalliton High-Tech-materiaali, 50 % kuitua.

Numerokorkeus 7,5 mm, 5-merkkinen digitaalinäyttö

#### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Pakkaus: kestävä rasia

Standardi: Tehdasnormi

Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Syvyysmitta: litteä

Lukema: 0,01 mm

Lukema: 0,0005 tuuma

virheraja: 0,05 mm

Leukapituus: 40 mm

Paino: 0,048 kg

### Tekninen kuvaus

LCD-näytön merkkikorkeus	7,5 mm
Leukapituus	40 mm
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Syvyysmitta	litteä
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Standardi	Tehdasnormi

Paino	0,048 kg
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
virheraja	0,05 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Työntömitta Standard

## Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
--------------------------------	--------

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Muovikotelo Tyyppi MS150	412470 MS150
Muovikotelo Tyyppi MS150	412468 MS150