

Mahr**Digitaalinen työntömitta tiedostoliitäntä, Mittausalue: 300mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	412729 300
GTIN	4059192002183
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 8,5 mm. Nykyaikainen, energiatehokas mittausjärjestelmä, käyttöaika n. 3 vuotta. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Hierretyt ohjaimet, mittauspinnat hienohierretty. Ilman syvyysmittaa.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	64 mm
Kalibrointi	A1
Käyttöaika	n. 3 vuotta
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
LCD-näytön merkkikorkeus	8,5 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta käytettävissä	ei
Lukema	0,01 mm

Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 300 mm
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Muovikotelo Tyyppi MS300	412470 MS300

Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E