



## Leukojen sorvausrenkas, Ulko-/sisä-Ø: 290/208mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	315900 290/208
GTIN	4019208059501
Tuoteluokka	38L

### Kuvaus

#### Malli:

Rungossa on **muottiintaottu kierukkalevy**, jota voidaan kiertää rungonkehällä olevasta pyällyksestä. Kierukkalevy liikuttaa kolmea **kääntyvää** säätöleukaa portaattomasti sisään- ja ulospäin. Ulkosorvausta varten säätöleukojen tartuntaruuvit asetetaan sorvin istukan päällileukojen porauksiin ja istukka kiristetään. **Istukka on ulkosorvauksessa samassa asennossa (esikiristys) kuin työkappaletta myös myöhemmin työstettäessä.**

#### Kuvateksti:

säätöleuat  
pyällyys  
runko kierukkalevyllä  
päällileuat  
ripustusruuvi

#### Käyttö:

Pehmeiden päällileukojen **tarkoituksenmukaiseen sisä- ja ulkosorvaukseen** sorvausistukoissa. Soveltuu myös karkaistujen päällileukojen **hiontaan ja viimeistelyyn karan pyöriessä.**

### Tekninen kuvaus

Soveltuu sorvinstukoihin Ø:aan saakka	315 mm
Paino	7 kg
sisä-Ø	208 mm
Ulko-Ø	290 mm
Ripustusalueen Ø asento J	145 - 215 mm
Ripustusalueen Ø asento A	290 - 360 mm
Tuotetyyppi	Leukojen avaamisregas