

**HOLEX****Digitaalinen työntömitta ABS, tiedostoliitännä, Mittausalue: 150mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	412805 150
GTIN	4045197574404
Tuoteluokka	42A

**Kuvaus****Malli:**

Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty. Digitaalinen työntömitta, **absoluuttinen asteikko**, nollausta ei tarvita. Elektroniikka kytkeytyy noin 5 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä ja kytkeytyy helposti työntämällä taas päälle.

- **Erittäin hyvä tarkkuus lasiasteikon ansiosta.**
- **Elektroniikka on erotettu rungosta ja asennettu suoraan työntöosaan. Mittausvoima siirtyy suoraan mittausleukaan. Näin työntömitta tuottaa vähemmän virheitä ja kestää pidempään.**
- **Kestävä metallikuori.**

**Toimituksen sisältö:**

Sis. pariston nro 081560, koko CR1632.

**Erikoistarvike:**

Näppäimistöliitännä nro 498969, koko USB.

**Tekninen kuvaus**

Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä
Leukapituus	40 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyyssmitta	kulmikas 3,7×1,3
Kalibrointi	A1
Automaattinen sammutus	kyllä

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 150 mm
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR1632
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Liitäntä	USB-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

NäppäimistöliitäntäUSB Tyyppi USB	498969 USB
Syvyysmittapitimen ruuvi	412230
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR1632	081560 CR1632
Syvyysmittapitimen ruuvi	412236