

**Laservesivaaka, Pituus: 240mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	468460 240
GTIN	4007368096207
Tuoteluokka	460

**Kuvaus****Malli:**

Vankka, kätevä alumiinirunko, 3-pistelaserit, jotka ovat 90°:n kulmassa toisiinsa nähden. Libellien ja laserien tarkkuus mittauspintaan nähden on 0,2 mm/m. Pohjassa on 4 voimakasta magneettia. Tukipinta, laserin vertailureuna (reuna = laserin keskikohta).

**Käyttö:**

Nopeaan suuntaamiseen, merkintään ja vaaitukseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää suuntauslevyn epätasaiselle alustalle. 3 paristoa nro 081561, koko LR3.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	25 mm
Pituus	240 mm
Laserluokka	2
Jalustakierre	1/4 UNC tuuma
Kantama	30 m
Korkeus	44 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3

virheraja	0,2 mm/m
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Vesivaaka

---

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------