



Kulmamittari Winkeltronic, tarkkuus 0,1 astetta, Pituus: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	467540 600
GTIN	4016054325996
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Kulmamittari, joka näyttää liikkuvan mittausleuan avauskulman tarkasti. Sisältää integroidun vaaka- ja pystylibellin. Pysäytyspainike mittausarvojen pysäyttämiseen. Näytön nollaaminen on mahdollista kaikissa asennoissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 paristoa nro 081561 koko LR6, taskun.

Tekninen kuvaus

Näyttötarkkuus	0,1 astetta
Pituus	600 mm
Mittausalue	0 - 200 astetta
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
virheraja	0,2 astetta
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	H2

mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------