

Mahr**Digitaalinen akseliuratyöntömitta pyöreällä syvyysmitalla, Mittausalue:
150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412752 150
GTIN	4059192002305
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö. Induktiivinen, vedenpitävä mittausjärjestelmä. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Leukapituus	40 mm
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Syvyysmitta	Ø 1,6

Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
virheraja	0,03 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2

Paristokotelon kansi

412235