

BMI**Yleislaser "autoMAGIC", Tyyppi: 5SP****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 468465 5SP |
| GTIN | 4007368102946 |
| Tuoteluokka | 460 |

Kuvaus**Malli:**

Ristilinja- ja 5-sädelaser samassa laitteessa, **itsetasaava magneettisesti vaimennetun heilurijärjestelmän ansiosta**. Pulssitettu laserlinjat horisontaalisesti ja vertikaalisesti, kytkettävissä yhdessä tai erikseen. Juotoslaser ylös ja alas, 3 horisontaalista lasersädeettä eteen, vasemmalle ja oikealle, kaikki lasersäteet ovat 90°:n kulmassa toisiinsa nähden. Lukitus "viistojen linjojen" toistoa varten ja kuljetussuojaksi.

Toimituksen sisältö:

Magneettinen seinäkiinnitin, jalustaliitäntä, laserkohdelevy, kantolaukku ja 3 paristoa nro 081561 koko LR6.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|------------|
| Korkeus | 112 mm |
| Laserluokka | 2M |
| Paino | 0,5 kg |
| Leveys | 116 mm |
| Säätöalue | ±3 astetta |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Syvyys | 69 mm |
| Kantama | 30 m |
| Jalustakierre | 1/4 UNC, 5/8 UNC tuuma |
| Valmistajamerkintä | 654KLP5SP |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Kalibrointi | Hinta ilmoitetaan pyydettyessä |
| Tuotetyyppi | Yleislaser |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Kamerajalusta Tyyppi | 468558 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081561 LR6 |