



Työntömitta, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415184 200
GTIN	4045197479815
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat **häikäsemättömäksi mattakromattu**, tarkka, syvämusta asteikko. Läpätyt mittauspinnat. Kavennetut ja pyöristetyt mittauleukojen päät sisämittauksiin.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 200 mm
Kalibrointi	A1
Luentaosien malli	mattakromattu
Lukema	0,05 mm
Leukapituus	60 mm
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu

Tuotetyyppi

Konepajatyöntömitta

PalvelutKalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021010 200