



## Konepajatyöntömitta mm- ja tuumajako, Mittausalue: 300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415100 300
GTIN	4045197203151
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

#### Malli:

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

### Tekninen kuvaus

Leukapituus	90 mm
Mittausalue	0 - 300 mm
Sisämittauskärjen $\varnothing$	10 mm
Kalibrointi	A1
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Jaotus	1/128 tuuma
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	$\pm 0,08$ mm
Noniuksen jako mm/tuumaa	kyllä

mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

### Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

### Tarvikkeet

Muovikotelo Tyyppi MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------