



Elektroninen kevytmetallivesivaaka, Pituus: 800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	467554 800
GTIN	4005069198282
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä alumiinirunko ja iskuja vaimentavat päädyt. Kaksi kaikissa käyttötilanteissa helposti luettavaa digitaalinäyttöä, jotka voidaan valaista napin painalluksella. Pöly- ja vesitiivis. Näyttötilat: °, %, mm/m, tuumat/jalat – desimaalit ja murtoluvut. Näppäimistön lukitus. Kaksi linjausta helpottavaa äänimerkkiä. Viitearvo vapaasti valittavissa. Varoitus kallistettaessa vesivaakaa toisella akselilla. **Itsekalibrointi 90 asteen askelin**. Akun kesto jopa 400 tuntia.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojauk.

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot nro 081551 LR6.
Mukana kuljetuslaukku.

Tekninen kuvaus

Pituus	800 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 / 0,1 astetta
Tuotenro, paristot/akut	081557 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Virherajan elektroniikkamoduuli	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) astetta
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virheraja normaaliasennossa ja käännettynä	0,5 mm/m

Näyttötila	° , %, mm/m, tuumat/jalat – desimaalit ja murtoluvut
Pariston kestoikä noin	150 h
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------