



Teholeikkuöljy, klooriton Alpha 93, Sisältö: 0,5l



Tilaustiedot

Tilausnumero	084210 0,5
GTIN	2050000966057
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön. Sekoittamista normaalin mineraalileikkuuöljyn kanssa ei suositella (ei vesiliukoisen öljyn kanssa).

Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Etu:

Parantavat **työkalujen käyttöikä, leikkuutehoa** ja **pinnanlaatua. Kloorittomia** – ei haitallisia kaasuja, **ympäristöä säästäviä**.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti **lastuamistöihin** (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä **muovaukseen**. Välttämätön työstettäessä **vaikeasti lastuttavia materiaaleja**, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkelseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti **värimetalleille**.

Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

Tekninen kuvaus

Kinemaattinen viskositeetti	30 mm ² /s
leimahduslämpötila	> 180 °C

Väri	meripihkan värit
Malli	Sumutinpullo
Säilytyslämpötila	5 - 40 °C
Sisältö	0,5 l
Tuotetyyppi	Leikkuuöljy/hiomaöljy