

Garant**Konevesivaaka, säädettävä libelli, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 150/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	468790 150/1
GTIN	4045197519238
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prismatuki, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää esim. piirtämisessä ja oikaisussa). Kaikki mittauspinnat työstetty tarkasti libelliakselin suuntaisesti. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa sekä suojalasi libellien päällä.

Pitkittäislibellin säädettävyys:

pitkittäislibelli voidaan säätää uudelleen helposti ja välyksettömästi säätöruuvilla ilman osien irrottamista 0-asentoon.

Kuvateksti:

Pitkittäislibellin **säätöruuvi**

Pitkittäislibelli

on jännitevapaa.

Käyttö:

Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

Standardi:

DIN 877

Tarkkuus:

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m.**

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m.**

4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli **0,4 mm/m.**

Tekninen kuvaus

Anturan leveys	40 mm
Tarkkuusluokka	1
Anturan pituus	150 mm
Lukema	0,02 mm/m
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari
Tarkkuus 0,02 mm/m

026620 0,02