

STIEFELMAYER

**Konevesivaaka, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 300/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	468800 300/1
GTIN	4045197207128
Tuoteluokka	46R

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prisma- ja tasainen pohja, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää piirrottamisessa, oikaisussa jne.). Kaikki mittauspinnat työstetty täsmälleen samansuuntaisesti libelliakselin kanssa. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa ja suojalasi libellien päällä.

**Käyttö:**

Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

**Standardi:****DIN 877****Tarkkuus:**

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m**.

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m**.

4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli **0,4 mm/m**.

**Tekninen kuvaus**

Lukema	0,02 mm/m
Anturan pituus	300 mm
Anturan leveys	50 mm
Tarkkuusluokka	1
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Vesivaaka

**Palvelut**

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------