



Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta., Mittausalue: 900mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412770 900
GTIN	4067263118985
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. **Parallaksiton lukeminen** maksimaalisella kontrastilla mustalla pinnalla olevan valkoisen asteikon ansiosta. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet sisäpuolisen kaksoisprismajohteen ansiosta. Vaihdeettavat mittausnokat ruostumatonta, karkaistua terästä, tarkkuushiottu.

Erikoistarvike:

Mittausnokat 125 mm, 150 mm.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
Paino	0,8 kg
Leukapituus	90 mm
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Mittausalue	0 - 900 mm
Nonius	1/20
virheraja	0,11 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen

kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000