



## Konepajatyöntömitta mm- ja tuumajako, Mittausalue: 500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415100 500
GTIN	4045197203168
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

#### Malli:

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

### Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Leukapituus	150 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 500 mm
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Jaotus	1/128 tuuma
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,1 mm

Noniuksen jako mm/tuuma	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500