



Työntömitta, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415184 300
GTIN	4045197479822
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat **häikäsemättömäksi mattakromattu**, tarkka, syvämusta asteikko. Läpätyt mittauspinnat. Kavennetut ja pyöristetyt mittauleukojen päät sisämittauksiin.

Tekninen kuvaus

Luentaosien malli	mattakromattu
Kalibrointi	A1
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Lukema	0,05 mm
Mittausalue	0 - 300 mm
Leukapituus	90 mm
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,08 mm
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu

Tuotetyyppi

Konepajatyöntömitta

PalvelutKalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 300 mm

021000 300

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 300 mm

021010 300