

**Garant****Konevesivaaka, säädettävä libelli, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 200/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	468790 200/1
GTIN	4045197519214
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prigmatuki, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää esim. piirtämisessä ja oikaisussa). Kaikki mittauspinnat työstetty tarkasti libelliakselin suuntaisesti. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa sekä suojalasi libellien päällä.

**Pitkittäislibellin säädettävyys:**

pitkittäislibelli voidaan säätää uudelleen helposti ja välyksettömästi säätöruuvilla ilman osien irrottamista 0-asentoon.

**Kuvateksti:**

Pitkittäislibellin **säätöruuvi**

**Pitkittäislibelli**

on jännitevapaa.

**Käyttö:**

Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

**Standardi:**

**DIN 877**

**Tarkkuus:**

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m.**

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m.**

4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli **0,4 mm/m.**

**Tekninen kuvaus**

Tarkkuusluokka	1
Anturan pituus	200 mm
Anturan leveys	40 mm
Lukema	0,02 mm/m
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Vesivaaka

## Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari  
Tarkkuus 0,02 mm/m

026620 0,02