

STIEFELMAYER

Lyhytakselivesivaaka, Pohjan Pituus×Leveys: 90X40mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	469400 90X40
GTIN	4045197207258
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu.

Pitkittäis- ja poikittaisprisma hiotussa anturassa.

Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia.

Käyttö:

Erityisesti moottorien kampiakselien ja kaulojen oikaisuun.

Tekninen kuvaus

Anturan leveys	40 mm
Anturan pituus	90 mm
Libellin luenta poikittain	0,8 mm/m
Libellin luenta pitkittäin	0,1 mm/m
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari
Tarkkuus 0,02 mm/m

026620 0,02