

STIEFELMAYER

Konevesivaaka, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 300/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	468800 300/2
GTIN	4028126003572
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prisma- ja tasainen pohja, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää piirrottamisessa, oikaisussa jne.). Kaikki mittauspinnat työstetty täsmälleen samansuuntaisesti libelliakselin kanssa. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa ja suojalasi libellien päällä.

Käyttö:

Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

Standardi:**DIN 877****Tarkkuus:**

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m**.

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m**.

4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli **0,4 mm/m**.

Tekninen kuvaus

Tarkkuusluokka	2
Lukema	0,1 mm/m
Anturan leveys	50 mm
Anturan pituus	300 mm
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------