



## Liitulankalaite 30 m, Sisäänvedon kääntö (x-kert.): 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	467590 1
GTIN	8422514809214
Tuoteluokka	46R

### Kuvaus

#### Malli:

Luotilankakela painevalettua magnesiumia, punainen pulveripinnoitus. 30 m pitkässä sekoitekuituisessa erikoislangassa yhdistyvät äärimmäinen vetolujuus (234 N), hyvä värintarttuvuus sekä optimaalinen merkitsemiskyky. Karkaistu koukku, taivutetut kärjet ja säilytyspaikka rungossa. Terässilmukka langan ulostuloaukossa ja INOX-vyöklipsi. Tiiviisti suljettava täyttöaukon kansi estää värijauheen pääsyn ulos.

#### Toimituksen sisältö:

Liitulankalaite **ilman värijauhetta**.

### Tekninen kuvaus

Leveys	76 mm
Langan pituus	30 m
Korkeus	47 mm
Pituus	125 mm
Sisäänvedon kääntö (x-kert.)	1
Tuotetyyppi	Liitulanka

---

**Tarvikkeet**

Värijauhe liitulangalle250 g Tyyppi B	467595 B
Värijauhe liitulangalle250 g Tyyppi R	467595 R