

**Mahr****Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta., Mittausalue: 500mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	412750 500
GTIN	2050001060297
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Kevytrakenteiset työpajatyöntömitat; mittauskärjet ja V-johde.

**parallaksiton lukema.**

Kisko ja luisti alumiinia. 50% painoetu. Kulutusta kestävä ja naarmuntumaton kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).

Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Nonius, selkeä asteikko ja sisämittausasteikko. Luisti liikkuu kevyesti ja tarkasti.

**Tekninen kuvaus**

Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Leukapituus	150 mm
Paino	1,4 kg
Kalibrointi	A1
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Lukema	0,02 mm
Luentaosien malli	mattakromattu
Mittausalue	0 - 500 mm
Pinta	kovaeloksoitu
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu

Jaotus	1/50 mm
virheraja	0,05 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

### Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500